

HOLEX**Szerszámefogó alaptartó Form B5 radiális, jobbos, hosszú, Szár Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319070 40
GTIN	4045197955012
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: B

h_1 : 25 mm

h_2 : 34 mm

b_1 : 118 mm

b_2 : 75,5 mm

h_5 : 48 mm

h_6 : 32,5 mm

Műszaki leírás

h_2	34 mm
l_2	44 mm

b ₂	75,5 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
h ₁	25 mm
Szár Ø d ₁	40 mm
h ₆	32,5 mm
b ₁	118 mm
l ₁	22 mm
h ₅	48 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó

Tartozék

Szerelőkulcs gömbfúvókához Méret 10

319003 10