

**VDI többszörös befogó, Szár Ø d1: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319185 30
GTIN	4045197955043
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

Szabvány:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Műszaki leírás

b ₁	76 mm
l ₁	60 mm
h ₁	20 mm
h ₂	29 mm
h ₅	28 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
Szárszélesség b ₃	17 mm
b ₂	35 mm

Szár \varnothing d ₁	30 mm
h ₆	38 mm
Termék fajtája	VDI többszörös befogó