

**Lapos derékszög eloxált alumíniumból pontosság 1, Szárhossz: 150X100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	451050 150X100
GTIN	4067263117889
Árucikk kategória	42F

Leírás**Kivitel:**

Edzett alumínium derékszög. Karcálló, fekete eloxált, csillogásmentes felület. Finoman megmunkált vizsgálófelületek. Tisztán leolvasható, lézergravírozott skála. Nem mágnesezhető.

Műszaki leírás

Szárkeresztmetszet	30×6 mm
Derékszögűség	0,018 mm
Hosszú szár hossza	150 mm
Rövid szár hossza	100 mm
Szárhossz	150×100 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	Gyári szabvány
Pontosság	1

Alapanyag	Alumínium
Minden alkatrész	Edzett
Vizsgáló felületek	mart
Termék fajtája	Lapos derékszög

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750
KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 300 mm	025000 300