

**HOLEX****Talpas derékszög eloxált alumíniumból pontosság 1, Szárhossz: 250X165mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	451060 250X165
GTIN	4067263125976
Árucikk kategória	42F

**Leírás****Kivitel:**

Edzett alumínium derékszög. Karcálló, fekete eloxált, csillogásmentes felület. Finoman megmunkált vizsgálófelületek. Tisztán leolvasható, lézergravírozott skála. Nem mágnesezhető.

**Műszaki leírás**

Szárkeresztmetszet	35×7 mm
Hosszú szár hossza	250 mm
Rövid szár hossza	165 mm
Derékszögűség	0,023 mm
Szárhossz	250×165 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	Gyári szabvány
Pontosság	1

Alapanyag	Alumínium
Minden alkatrész	Edzett
Vizsgáló felületek	mart
Termék fajtája	Talpas derékszög

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750
KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 300 mm	025000 300