

HOLEX**Lapos derékszög eloxált alumíniumból pontosság 1, Szárhossz: 250X165mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	451050 250X165
GTIN	4067263125907
Árucikk kategória	42F

Leírás**Kivitel:**

Edzett alumínium derékszög. Karcálló, fekete eloxált, csillogásmentes felület. Finoman megmunkált vizsgálófelületek. Tisztán leolvasható, lézergravírozott skála. Nem mágnesezhető.

Műszaki leírás

Hosszú szár hossza	250 mm
Rövid szár hossza	165 mm
Szárkeresztmetszet	35×7 mm
Derékszögűség	0,023 mm
Szárhossz	250×165 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	Gyári szabvány
Pontosság	1

Alapanyag	Alumínium
Minden alkatrész	Edzett
Vizsgáló felületek	mart
Termék fajtája	Lapos derékszög

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750
KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 300 mm	025000 300