

HOLEX**Lapos derékszög eloxált alumíniumból pontosság 1, Szárhossz: 300X200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	451050 300X200
GTIN	4067263125914
Árucikk kategória	42F

Leírás**Kivitel:**

Edzett alumínium derékszög. Karcálló, fekete eloxált, csillogásmentes felület. Finoman megmunkált vizsgálófelületek. Tisztán leolvasható, lézergravírozott skála. Nem mágnesezhető.

Műszaki leírás

Szárkeresztmetszet	40×8 mm
Hosszú szár hossza	300 mm
Rövid szár hossza	200 mm
Szárhossz	300×200 mm
Derékszögűség	0,025 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	Gyári szabvány
Pontosság	1

Alapanyag	Alumínium
Minden alkatrész	Edzett
Vizsgáló felületek	mart
Termék fajtája	Lapos derékszög

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750
KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 300 mm	025000 300