

HOLEX**Talpas derékszög eloxált alumíniumból pontosság 1, Szárhossz: 75X50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	451060 75X50
GTIN	4067263125938
Árucikk kategória	42F

Leírás**Kivitel:**

Edzett alumínium derékszög. Karcálló, fekete eloxált, csillogásmentes felület. Finoman megmunkált vizsgálófelületek. Tisztán leolvasható, lézergravírozott skála. Nem mágnesezhető.

Műszaki leírás

Hosszú szár hossza	75 mm
Szárhossz	75×50 mm
Rövid szár hossza	50 mm
Szárkeresztmetszet	15×4 mm
Derékszögűség	0,014 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	Gyári szabvány
Pontosság	1

Alapanyag	Alumínium
Minden alkatrész	Edzett
Vizsgáló felületek	mart
Termék fajtája	Talpas derékszög

Szolgáltatások

KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 100 mm	025000 100
DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750