

HOLEX**Talpas derékszög eloxált alumíniumból pontosság 1, Szárhossz: 500X330mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	451060 500X330
GTIN	4045197955869
Árucikk kategória	42F

Leírás**Kivitel:**

Edzett alumínium derékszög. Karcálló, fekete eloxált, csillogásmentes felület. Finoman megmunkált vizsgálófelületek. Tisztán leolvasható, lézergravírozott skála. Nem mágnesezhető.

Műszaki leírás

Rövid szár hossza	330 mm
Derékszögűség	0,035 mm
Hosszú szár hossza	500 mm
Szárkeresztmetszet	50×10 mm
Szárhossz	500×330 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	Gyári szabvány
Pontosság	1

Alapanyag	Alumínium
Minden alkatrész	Edzett
Vizsgáló felületek	mart
Termék fajtája	Talpas derékszög

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750
KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025000 750