

HOLEX**Huzalcsupaszító fogó, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	728739 160
GTIN	4045197955425
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Hajlított pofák V alakú élekkel (max. 5 mm külső Ø-ig). Besüllyesztett illeszték játégmentes mozgással és nyitórugóval. Állítócsavarral a keresztmetszet beállításához.

Fogó matt fényű, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Él alak	Prizmás él
Nyél	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	matt fényű
nyitórugóval	igen
állítócsavarral a keresztmetszet beállításához	igen
Termék fajtája	Vágó fogó

