



CleverDrill csigafúró, hosszú, HSS N, bevonat nélkül, Ø DC h8: 12 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	116050 12
GTIN	4045197956569
Árucikk kategória	12B

Leírás

Kivitel:

HOLEX CleverDrill – Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál magvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Figyelem:

Hozzávaló 112120, 112140 és 112170 sz. NC központozó **142°-os csúcshövel** a nagyobb folyamatbiztonság érdekében

belső hűtés: nem

Szabvány: DIN 340

Tűrés névleges Ø: h8

Csúcshövel: 130 fok

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység L_2 : 116 mm

Forgáshorony hossza L_c : 134 mm

Teljes hossz L: 205 mm

Szár Ø D_s : 12 mm

Műszaki leírás

Forgáshorony hossza L_c	134 mm
Szár Ø D_s	12 mm
Szabvány	DIN 340
Tűrés névleges Ø	h8

Teljes hossz L	205 mm
Névleges Ø D _c	12 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	116 mm
Vágóélek száma Z	2
Csúcsszög	130 fok
Sorozat	HOLEX CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Szár	Hengeres szár
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró