



## Tolómérő, Méréstartomány: 500 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	415195 500
GTIN	4045197956637
Árucikk kategória	42A

### Leírás

#### Kivitel:

Nóniusz csilllogásmentesen mattkrómozott. Edzett és köszörült mérőfelületek. **Hosszú mérőcsőrök nagy munkadarabok és munkadarab Ø-k mérésére.** Rögzítő csavarral. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez.

Minden alkatrész: Edzett

Szabvány: DIN 862

Átkapcsolható leolvasás: mm / col

Kalibrálás: A1

Leolvasás: 0,05 mm

Osztás: 1/20 mm

Hibahatár: 0,07 mm

Csőrhossz: 150 mm

Belső mérőszár Ø: 20 mm

Súly: 1,1 kg

### Műszaki leírás

Csőrhossz	150 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Hibahatár	0,07 mm
Súly	1,1 kg
Leolvasás	0,05 mm
Méréstartomány	0 - 500 mm

Osztás	1/20 mm
Belső mérőszár Ø	20 mm
Kalibrálás	A1
Szabvány	DIN 862
Nóniuszosztás mm/Inch	igen
Méréstechnika	Analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

### Szolgáltatások

Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	011030 500
DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	011050 500
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940