



## Tolómérő, Méréstartomány: 2000 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	415195 2000
GTIN	4045197997296
Árucikk kategória	42A

### Leírás

#### Kivitel:

Nóniusz csillogásmentesen mattkrómozott. Edzett és köszörült mérőfelületek. **Hosszú mérőcsőrök nagy munkadarabok és munkadarab Ø-k mérésére.** Rögzítő csavarral. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez. Finombeállítással.

Minden alkatrész: Edzett

Szabvány: DIN 862

Átkapcsolható leolvasás: mm / col

Kalibrálás: A1

Leolvasás: 0,05 mm

Osztás: 1/20 mm

Hibahatár: 0,22 mm

Csőrhossz: 200 mm

Belső mérőszár Ø: 30 mm

Súly: 9,3 kg

### Műszaki leírás

Kalibrálás	A1
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Méréstartomány	0 - 2000 mm
Súly	9,3 kg
Csőrhossz	200 mm
Osztás	1/20 mm
Leolvasás	0,05 mm

Belső mérőszár Ø	30 mm
Hibahatár	0,22 mm
Szabvány	DIN 862
Nóniuszosztás mm/Inch	igen
Méréstechnika	Analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

### Szolgáltatások

Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 2000 mm	011030 2000
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940