



Átkapcsolható egykezes gyorszorító, Befogási tartomány: 650mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	860280 650
GTIN	4008158028552
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Sínek húzott acélból, barnított. Csúszókengyel, fix kengyel, ház és kar üvegszál erősítéses poliamidból (törhetetlen). A nagy, sík szorítófelületek lehetővé teszik a sínek körüli befogást. Praktikus **tekerőgomb** a szorításról a feszítésre való gyors **átkapcsolás** érdekében. Kioldó karral a gyors állításhoz.

Felhasználás:

Univerzálisan felhasználható, kényelmes egykezes használat a csekély szorítóerő (max. 1200 N) érdekében. **Szorítás és feszítés gyors átkapcsolással.**

Műszaki leírás

Feszítési szélesség	75 - 685 mm
Befogási tartomány	650 mm
Csúszósín keresztmetszet	20×5 mm
Kinyúlás	85 mm
Maximális szorítóerő	1200 Nm

Termék fajtája

Szorító