



Gyorsszorító, Befogási tartomány: 450mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	860271 450
GTIN	4008158040820
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású 2 komponenses műanyag markolat, barnított sín húzott acélból. Üvegszál erősítésű műanyag ház, könnyen járó trapézmenet billenthető nyomólappal. Kioldó karral a gyors állításhoz.

Felhasználás:

Rendkívül rugalmas és még a legszűkebb helyviszonyok között is használható, (max. 2000N) szorító nyomáshoz.

Műszaki leírás

Kinyúlás	60 mm
Befogási tartomány	450 mm
Csúszósín keresztmetszet	19×6 mm
Maximális szorítóerő	2000 Nm
Termék fajtája	Szorító

