



## Átkapcsolható egykezes gyorszorító, Befogási tartomány: 160mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	860280 160
GTIN	4008158028521
Árucikk kategória	83K

### Leírás

#### Kivitel:

Sínek húzott acélból, barnított. Csúszókengyel, fix kengyel, ház és kar üvegszál erősítéses poliamidból (törhetetlen). A nagy, sík szorítófelületek lehetővé teszik a sínek körüli befogást. Praktikus **tekerőgomb** a szorításról a feszítésre való gyors **átkapcsolás** érdekében. Kioldó karral a gyors állításhoz.

#### Felhasználás:

Univerzálisan felhasználható, kényelmes egykezes használat a csekély szorítóerő (max. 1200 N) érdekében. **Szorítás és feszítés gyors átkapcsolással.**

### Műszaki leírás

Kinyúlás	85 mm
Feszítési szélesség	75 - 235 mm
Befogási tartomány	160 mm
Csúszósín keresztmetszet	20×5 mm
Maximális szorítóerő	1200 Nm

Termék fajtája

Szorító