

**Temperöntvény pillanatszorító, Befogási tartomány: 160mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 860100 160 |
| GTIN | 4008158004136 |
| Árucikk kategória | 82C |

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélorsó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás. A nyomófelületeken műanyag védősapkával.

Szabvány:**DIN 5117****Műszaki leírás**

| | |
|--------------------------|---------|
| Csúszósín keresztmetszet | 25×6 mm |
| Befogási tartomány | 160 mm |
| Kinyúlás | 80 mm |
| Termék fajtája | Szorító |

