



## Temperöntvény pillanatszorító, Befogási tartomány: 300mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	860000 300
GTIN	4008158008868
Árucikk kategória	83J

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélorsó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás.

Mozgó szorítókar **visszacúszás elleni biztosítással**, mely megakadályozza a szorító véletlen fellazulását. Mozgó szerszám nélkül cserélhető nyomólap 160-as mérettől. A nyomófelületeken műanyag védősapkával.

Akár 6000 N szorítóerő.

#### Szabvány:

**DIN 5117**

#### Alkatrész:

Védősapka 860115 sz.

### Műszaki leírás

Csúszósín keresztmetszet	32×10 mm
Kinyúlás	140 mm

Befogási tartomány	300 mm
Termék fajtája	Szorító

---

## Tartozék

Vario szorító rátét pár	862950
Nyomólap készlet8 darabos Nyomólap Ø 37 mm	860115 37