

**Garant****Temperöntvény pillanatszorító, Befogási tartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	860050 200
GTIN	4045197559630
Árucikk kategória	81D

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélsó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás.

Mozgó szorítókar **visszacúszás elleni biztosítással**, mely megakadályozza a szorító véletlen fellazulását. Mozgó szerszám nélkül cserélhető nyomólap 160-as mérettől.

A mozgatható nyomólemezt az **integrált orsórögzítéssel megakadályozza az orsó kioldását** vibráció esetén. Maximális erőátvitel a jó fogású Haptoprene felületű és ütésálló polipropilén magos **erős nyélnek** köszönhetően. Csúszásmentes felületszerkezet nedves vagy olajos kéz esetén is. A nyomófelületeken műanyag védősapkával.

**Szabvány:****DIN 5117****Alkatrész:**

Védősapka 860051 sz.

**Műszaki leírás**

Csúszósín keresztmetszet	27×7 mm
--------------------------	---------

Kinyúlás	100 mm
Befogási tartomány	200 mm
Termék fajtája	Szorító

---

## Tartozék

Nyomólap készlet 12 darabos Típus 200	860051 200
---------------------------------------	------------