

**Temperöntvény pillanatszorító, Befogási tartomány: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	860100 250
GTIN	4008158006970
Árucikk kategória	82C

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélsó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás. A nyomófelületeken műanyag védősapkával.

Szabvány:**DIN 5117****Műszaki leírás**

Befogási tartomány	250 mm
Csúszósín keresztmetszet	29×9 mm
Kinyúlás	120 mm
Termék fajtája	Szorító

