



## Gyorscserés menetfúró befogó M6 – M20, Szár Ø d: 30mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	319447 30
GTIN	4045197959676
Árucikk kategória	32P

### Leírás

**Kivitel:**

Rugalmas hosszkiegénylítés, könnyen jár a golyós megvezető perselynek köszönhetően.

**Szabvány:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Opcionális tartozék:**

335420 – 335620 sz. **gyorscsere betétek.**

### Műszaki leírás

Szár Ø d <sub>1</sub>	30 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
Kinyúlási hossz L	86 mm
Hosszkiegénylítés nyomó üzemben	12 mm
Hosszkiegénylítés húzó üzemben	12 mm
Külső tokmány Ø D	54 mm
Termék fajtája	VDI menetvágó tokmány

