

Kereszttartó pár LNS 100×50, Kereszttartó hossza: 2700 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	991337 2700
GTIN	4058255037407
Árucikk kategória	96P

Leírás**Kivitel:**

Szögletes, hidegen alakított profilok ráhegesztett kapcsokkal. Minden kapocs 5 stabil kampóval rendelkezik a terhelésnek a raklaptartó polc oszlopaiba való optimális bevezetéshez. A polcterhelés max. 3250 kg kereszttartó páronként.

Tartalom:

2 darab kereszttartó az állványkeretbe történő beakasztáshoz, inkluzív 2–2 biztosító csap.

Szín:

RAL 2004 narancssárgához hasonló, **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Az új 50 mm mélységű kereszttartók csak párban kombinálhatóak a régi 40 mm mélységű kereszttartókkal.

Kereszttartó magassága: 100 mm

Teherbírás / kereszttartó pár: 1840 kg

Műszaki leírás

Teherbírás / kereszttartó pár	1840 kg
Kereszttartó hossza	2700 mm
Kereszttartó típus	LNS 100×50
Felhasználási terület	Raklaptartó polc
Kereszttartó magassága	100 mm
Termék fajtája	Raklaptartó polc alkotóelemek

