

**Kereszttartó pár LNS 110×50, Kereszttartó hossza: 2700 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	991341 2700
GTIN	4058255037414
Árucikk kategória	96P

**Leírás****Kivitel:**

Szögletes, hidegen alakított profilok ráhegesztett kapcsokkal. Minden kapocs 5 stabil kampóval rendelkezik a terhelésnek a raklaptartó polc oszlopaiba való optimális bevezetéshez. A polcterhelés max. 3250 kg kereszttartó páronként.

**Tartalom:**

2 darab kereszttartó az állványkeretbe történő beakasztáshoz, inkluzív 2–2 biztosító csap.

**Szín:**

RAL 2004 narancssárgához hasonló, **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Az új 50 mm mélységű kereszttartók csak párban kombinálhatóak a régi 40 mm mélységű kereszttartókkal.

Kereszttartó magassága: 110 mm

Teherbírás / kereszttartó pár: 2580 kg

**Műszaki leírás**

Kereszttartó típus	LNS 110×50
Teherbírás / kereszttartó pár	2580 kg
Kereszttartó hossza	2700 mm
Felhasználási terület	Raklaptartó polc
Kereszttartó magassága	110 mm
Termék fajtája	Kereszttartó

