



## IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col forgatható műanyag hüvellyel, Kulcsnyílás: 19mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	651260 19
GTIN	4000896045839
Árucikk kategória	630

### Leírás

#### Kivitel:

Erősített alak kifejezetten elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. A kerekek és abroncsok cseréjekor fontos, hogy az anyákat és csavarokat rendesen meghúzza a biztonságos közlekedés szavatolása érdekében. A műanyag hüvelyes hatszög dugókulcs fejekkel biztosíthatja, hogy az anyák vagy csavarok elég szorosak legyenek a felni károsítása nélkül. A dugókulcs ütvecsavarozókhoz is alkalmas. A műanyag hüvely védi a felnit és megakadályozza a karcolódást vagy más olyan sérüléseket, melyeket a szerszám okozhat. Így tehát biztos lehet benne, hogy a járműve mindig a legjobb állapotban van.

A dugókulcs minden autószerelő műhely fontos alkotóeleme. Akár saját maga dolgozik a járművén, vagy a kerék- és gumicserét szakemberrel végezteti, ez a szerszám nem hiányozhat.

#### Előny:

- **Forgatható (külső) műanyag hüvellyel a felni védelme érdekében a kerékanyacsavarok behelyezésekor.**
- **A pozícionálás forgó csavarnál is lehetséges, mert a védőhüvely szabadon fut.**
- **Műanyag betéttel a kerékanya csavarok felületének védelme érdekében.**
- **A 6-szög tranzakciós profil tovább növeli az élettartamot.**

#### Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mangán foszfátózott.

### Műszaki leírás

Hossz	85 mm
-------	-------

Kulcsnyílás	19 mm
Profil oldali Ø	30 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	6-szög dugókulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
műanyag markolattal	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej