

Garant**Acél gyorszorító elfordítható markolattal, Befogási tartomány: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	860490 250
GTIN	4045197604279
Árucikk kategória	81D

Leírás**Kivitel:**

Sín / fix kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, nemesítve és galvanikus horganyzással. Könnyen járó acél trapézmenetes orsó, barnított.

A mozgatható nyomólemez az **integrált orsó rögzítéssel megakadályozza az orsó kioldását** vibráció esetén. Maximális erőátvitel a jó fogású Haptoprene® felületű és ütésálló polipropilén magos **erős nyélnek** köszönhetően. Csúszásmentes felületszerkezet nedves vagy olajos kéz esetén is.

Tömör acél gyorszorító elfordítható markolattal A munkadarabra gyorsan rácsavarható és megszorítható a markolat vízszintes, rögzített helyzetében. **Erőteljes és fáradtságmentes munkavégzés kifordított markolattal.**

Csúszósín keresztmetszet: 22×10,5 mm

Kinyúlás: 120 mm

Műszaki leírás

Csúszósín keresztmetszet	22×10,5 mm
Befogási tartomány	250 mm

Kinyúlás	120 mm
Termék fajtája	Szorító