

Garant**Acél gyorszorító elfordítható markolattal, Befogási tartomány: 300mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 860490 300 |
| GTIN | 4045197604286 |
| Árucikk kategória | 81D |

Leírás**Kivitel:**

Sín / fix kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, nemesítve és galvanikus horganyzással. Könnyen járó acél trapézmenetes orsó, barnított.

A mozgatható nyomólemez az **integrált orsó rögzítéssel megakadályozza az orsó kioldását** vibráció esetén. Maximális erőátvitel a jó fogású Haptoprene® felületű és ütésálló polipropilén magos **erős nyélnek** köszönhetően. Csúszásmentes felületszerkezet nedves vagy olajos kéz esetén is.

Tömör acél gyorszorító elfordítható markolattal A munkadarabra gyorsan rácsavarható és megszorítható a markolat vízszintes, rögzített helyzetében. **Erőteljes és fáradtságmentes munkavégzés kifordított markolattal.**

Csúszósín keresztmetszet: 25×12 mm

Kinyúlás: 140 mm

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------|----------|
| Kinyúlás | 140 mm |
| Csúszósín keresztmetszet | 25×12 mm |

| | |
|--------------------|---------|
| Befogási tartomány | 300 mm |
| Termék fajtája | Szorító |