

HOLEX**Lemezfúró HSS kétoldalas, bevonat nélkül, Ø DC h8: 4mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 113421 4 |
| GTIN | 4045197964663 |
| Árucikk kategória | 12B |

Leírás**Kivitel:**

Gőzölt felület.

Extrém törésálló a rövid spirál és az erős mag következtében. Önközpontosító csúcskialakítás.

Köszörült palást (élettörés nélkül) a megszorulás elkerülése érdekében.

Csúcskialakítással, Form C.

A méretek hasonlóak a DIN 1897-hez.

Felhasználás:

Speciálisan lemezfúráshoz.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------|
| Teljes hossz L | 55 mm |
| Ajánlott Maximális furatmélység L ₂ | 8 mm |
| Névleges Ø D _c | 4 mm |
| Szabvány | DIN 1897 |
| Forgácshorony hossza L _c | 14 mm |
| Tűrés névleges Ø | h8 |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Csúcsszög | 135 fok |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | HSS |
| belső hűtés | nem |

| | |
|----------------|-----------|
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Csigafúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | feltételesen alkalmas | | |
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |