



## Magnézium egykaros szorító, Befogási tartomány: 250mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	860750 250
GTIN	4008158027258
Árucikk kategória	83K

### Leírás

#### Kivitel:

Csúszókengyel és fix kengyel **magnéziumból** (présöntéses eljárással készült), **rendkívül szilárd és különlegesen könnyű**. Sín húzott matt acélból, galvanikus horganyzással. Szorítókar, mozgatható nyomólemez és a rögzítő **üvegszál erősítésű műanyagból, törésbiztos**. Fix kengyel levehető műanyag fedéllel, alatta keresztprizma a kerek alkatrészek befogásához. Szorítókar önreteszelő fogszegmenssel. Nyitás kioldóval.

#### Felhasználás:

A **gyors** és fáradtságmentes **befogáshoz közepes szorítónyomással**.

### Műszaki leírás

Súly	0,355 kg
Befogási tartomány	250 mm
Kinyúlás	80 mm
Csúszósín keresztmetszet	20×5 mm
Termék fajtája	Szorító

