



Élszorító



Rendelési adatok

Rendelés száma	860400
GTIN	4008158026176
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Kengyel szárnyasanyával a csavaros szorító csúszósínjén történő rögzítéshez. Barnított orsó mozgó nyomólappal.

Felhasználás:

Csavaros szorítókkal együtt homlok- és élszegélyek rányomásához, valamint három oldalról történő szorításhoz. Nagyon hosszú csavaros szorítók esetén a csúszósín megtámasztáshoz is, a szorítóerő stabilizálása érdekében.

Alkalmazható :

Csavaros szorítókhoz max. 45×12 mm csúszósín keresztmetszettel.

Teljes hossz: 225 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	225 mm
Termék fajtája	Szorító