



Erős acél U alakú szerkezet szorító speciális nyomólappal, Befogási tartomány: 300mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	861000 300
GTIN	4008158027043
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

A sín és a fix kengyel nemesített és galvanikusan horganyzott acélprofilból készült. Csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt, nemesített és galvanikusan horganyzott. Kopásálló, könnyű járású trapézmenetes acélorsó és speciális (max. 35°-ban) mozgatható nyomólap, nemesített és barnított orsó T-forgatókarral.

Felhasználás:

T-gerendák, kettős T-gerendák és U-acélprofilok befogásához, valamint profilok és nyúlványok körbe-/átfogásához. **Max. szorítóerő kb. 12000 N-ig.**

Műszaki leírás

Befogási tartomány	300 mm
Csúszósín keresztmetszet	30×15 mm
Kinyúlás	140 mm
U-kengyel benyúlási mélysége	100 mm

Súly	3,7 kg
Termék fajtája	Szorító

Tartozék

Nyomólap rögzítőeszközökkel	861130
-----------------------------	--------