



Acél gyorszorító, Befogási tartomány: 100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	860500 100
GTIN	4008158033778
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Sín / fix kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, nemesítve és galvanikus horganyzással. Könnyen járó acél trapézmenetes orsó, barnított.
Mozgó szerszám nélkül cserélhető nyomólap 160-as mérettől. Akár 6000 N szorítóerő.

Műszaki leírás

Csúszósín keresztmetszet	15×6 mm
Befogási tartomány	100 mm
Kinyúlás	60 mm
Termék fajtája	Szorító

Tartozék

Nyomólap készlet 8 darabos Nyomólap Ø 23 mm

860115 23