

Garant

**Profil üregelő tartó négyszög forgácsoló betétekhez Ø DS 25 mm,
négyzetgtől: 27mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	290332 27
GTIN	4045197965400
Árucikk kategória	29K

Leírás**Figyelem:**

- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**

Műszaki leírás

Csavar	290399 3
Legkisebb előfúrás $\varnothing D_{\min}$	27 mm
Hasznos hossz L_1	100 mm
Középtolódás L_3	14,5 mm
négyzetghöz alkalmas	27 - 37 mm
Szár \varnothing	25 mm
Lapkatartó $\varnothing D_1$	25 mm
belső hűtés	igen
Szárhossz L_s	90 mm
Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

