

**Garant**

**Profil üregelő tartó négyszög forgácsoló betétekhez Ø DS 25 mm,  
négyzetőtől: 10mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	290332 10
GTIN	4045197965363
Árucikk kategória	29K

**Leírás****Figyelem:**

- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**

**Műszaki leírás**

Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	9,1 mm
Csavar	290399 1
Középtolódás L <sub>3</sub>	4,8 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	40 mm
négyzetöghöz alkalmas	10 - 13 mm
Szár Ø	25 mm
Lapkatartó Ø D <sub>1</sub>	10 mm
belső hűtés	igen
Szárhossz L <sub>s</sub>	90 mm
Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

