

Garant**Profil üregelő tartó hatszög forgácsoló betétekhez Ø DS 25 mm, hatszögtől: 9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290342 9
GTIN	4045197965608
Árucikk kategória	29K

Leírás**Figyelem:**

- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	8,5 mm
Hasznos hossz L ₁	30 mm
Középtolódás L ₃	4,5 mm
Csavar	290399 1
hatszöghöz alkalmas	9 - 11 mm
Szár Ø	25 mm
Lapkatartó Ø D ₁	8 mm
belső hűtés	igen
Szárhossz L _s	90 mm
Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

