

**Garant****Profil üregelő tartó hatszög forgácsoló betétekhez Ø DS 32 mm, hatszögtől: 9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290344 9
GTIN	4045197965653
Árucikk kategória	29K

**Leírás****Figyelem:**

- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**

**Műszaki leírás**

Csavar	290399 1
Középtolódás L <sub>3</sub>	4,5 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	30 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	8,5 mm
hatszöghöz alkalmas	9 - 11 mm
Szár Ø	32 mm
Lapkatartó Ø D <sub>1</sub>	8 mm
belső hűtés	igen
Szárhossz L <sub>s</sub>	100 mm
Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

