

Garant

Profil üregelő tartó hatszög forgácsoló betétekhez Ø DS 25 mm, hatszögtől: 37mm

**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 290342 37 |
| GTIN | 4045197965646 |
| Árucikk kategória | 29K |

Leírás**Figyelem:**

- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**

Műszaki leírás

| | |
|--|-----------------------------------|
| Csavar | 290399 3 |
| Hasznos hossz L ₁ | 126 mm |
| Legkisebb előfúrási Ø D _{min} | 37 mm |
| Középtolódás L ₃ | 19,5 mm |
| hatszöghöz alkalmas | 37 - 45 mm |
| Szár Ø | 25 mm |
| Lapkatartó Ø D ₁ | 35 mm |
| belső hűtés | igen |
| Szárhossz L _s | 90 mm |
| Szár | kombinált szár |
| Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |

