

Garant**Profil üregelő tartó hatszög forgácsoló betétekhez Ø DS 20 mm, hatszögtől: 17mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 290340 17 |
| GTIN | 4045197965578 |
| Árucikk kategória | 29K |

Leírás**Figyelem:**

- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**

Műszaki leírás

| | |
|--|-----------------------------------|
| Csavar | 290399 2 |
| Hasznos hossz L ₁ | 56 mm |
| Középtolódás L ₃ | 8,5 mm |
| Legkisebb előfúrási Ø D _{min} | 16 mm |
| hatszöghöz alkalmas | 17 - 28 mm |
| Szár Ø | 20 mm |
| Lapkatartó Ø D ₁ | 15 mm |
| belső hűtés | igen |
| Szárhossz L _s | 50 mm |
| Szár | kombinált szár |
| Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |

