



Acél gyorszorító, Befogási tartomány: 1250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	860500 1250
GTIN	4008158034294
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Sín / fix kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, nemesítve és galvanikus horganyzással. Könnyen járó acél trapézmenetes orsó, barnított.
Mozgó szerszám nélkül cserélhető nyomólap 160-as mérettől. Akár 6000 N szorítóerő.

Műszaki leírás

Kinyúlás	120 mm
Befogási tartomány	1250 mm
Csúszósín keresztmetszet	28x11 mm
Termék fajtája	Szorító

Tartozék

Nyomólap készlet 8 darabos Nyomólap Ø 37 mm

860115 37