



## Acél egykaros szorító, Befogási tartomány: 120mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	860600 120
GTIN	4008158034324
Árucikk kategória	83K

### Leírás

#### Kivitel:

Sín / kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, egyenként nemesítve és galvanikus horganyzással. Szorítókar önreteszelő fogszegmennyel. Kioldóval nyitható. Mozdítható nyomólemez, porszórt bevonatú szorítókar. Maximális befogóerő 8500 N.

#### Felhasználás:

A **gyors** és fáradtságmentes **befogáshoz nagy szorítónyomással**.

### Műszaki leírás

Súly	0,5 kg
Csúszósín keresztmetszet	15×6 mm
Kinyúlás	60 mm
Befogási tartomány	120 mm
Termék fajtája	Szorító

