

**HOLEX****Csiszolótárcsa (ZA), Ø 76,2 mm, Szemcsézet: 50****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 554019 50     |
| GTIN              | 4045197966179 |
| Árucikk kategória | 52E           |

**Leírás****Kivitel:**

Cirkon korund (ZA) **a legjobb ár/érték arány mellett**, gazdaságosan használható acélon és színes- és könnyűfémeken.

**Műszaki leírás**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Szemcsézet                    | 50                      |
| Tárcsa Ø                      | 76,2 mm                 |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA                      |
| Terméknév attribútum          | Ø 76,2 mm               |
| Maximális fordulatszám        | 25000 min <sup>-1</sup> |
| Termék fajtája                | Csiszolótárcsa          |

**Felhasználói adatok**

|  | Felhasználás | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|--|--------------|----------------|---------|
|--|--------------|----------------|---------|

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas              |
| Acél < 67 HRC                 | feltételesen alkalmas |
| INOX                          | feltételesen alkalmas |
| Ti                            | feltételesen alkalmas |
| GG(G)                         | alkalmas              |
| CuZn                          | feltételesen alkalmas |
| Száraz                        | alkalmas              |