



## Külső és belső furatsorjázó készlet, Típus: 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	839655 3
GTIN	7290003240937
Árucikk kategória	83G

### Leírás

#### Kivitel:

A szár végén lévő nyomócsappal a sorjázó penge a furatba való bevezetéshez **függőleges helyzetbe** állítható. Fáradtságmentes sorjázáshoz a **mindkét irányba vágó pengének** köszönhetően elég egy 180°-os fordulat. Cserélhető penge. A pengecseréhez szükséges belső hatszög csavarhúzó a szárban található.

#### Felhasználás:

Ideális külső és belső furatsorjázáshoz nehezen hozzáférhető helyeken.

#### Tartalom:

1-1 külső és belső furatsorjázó 839650 sz.: 1; 2; 3 méret

### Műszaki leírás

Furat Ø	10 – 22 mm
Furat Ø	3 – 5,5 mm
Furat Ø	5 – 10 mm
Maximális furatmélységhez t	15 mm
Maximális furatmélységhez t	17 mm

Maximális furatmélységhez t	52 mm
Sorjázók száma	3
Termék fajtája	Sorjázó

## Tartozék

Külső és belső furatsorjázó Típus 1	839650 1
Külső és belső furatsorjázó Típus 3	839650 3
Külső és belső furatsorjázó Típus 2	839650 2