



Központosító rögzítőszem DSR, Menet Ø: M27X3



Rendelési adatok

Rendelés száma	086452 M27X3
GTIN	2050001949097
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Kompakt, nagy szilárdságú menetes központosító rögzítőszem. 360°-ban elforgatható és 180°-ban billenthető.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.

SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Műszaki leírás

Csavarfej Ø C	60 mm
Menethossz L	40 mm
Fül szélessége E	55 mm
Központosító rögzítőcsap szélessége G	115 mm
Középső bordafül távolsága D	83 mm
Elválasztó magassága B	55 mm

Fül vastagsága F	25 mm
Csavarfej magassága A	62 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S	14 mm
Menet Ø	M27×3
Teherbírás WLL SF 5:1	5,7 t
Teherbírás WLL SF 4:1	6 t
Termék fajtája	Központosító rögzítőcsap