



Központosító rögzítőszem DSS, Menet Ø: M33X3,5



Rendelési adatok

Rendelés száma	086453 M33X3,5
GTIN	2050001949202
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Kompakt, nagy szilárdságú menetes központosító rögzítőszem. 360°-ban elforgatható és 180°-ban billenthető.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.

SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Műszaki leírás

Csavarfej magassága A	61 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S	19 mm
Menethossz L	50 mm
Központosító rögzítőcsap szélessége G	33 mm
Csavarfej Ø C	70 mm
Elválasztó magassága B	31 mm

Fül szélessége E	73 mm
Fül vastagsága F	149 mm
Középső bordafül távolsága D	104 mm
Menet Ø	M33×3,5
Teherbírás WLL SF 4:1	10,5 t
Teherbírás WLL SF 5:1	8,5 t
Termék fajtája	Központosító rögzítőszem