



5 tengelyes gépsatu TeleCentric, Típus: 70K



Rendelési adatok

Rendelés száma	361255 70K
GTIN	4250364403030
Árucikk kategória	34A

Leírás

Kivitel:

- **Optimális 5 tengelyes megmunkáló központon való felhasználáshoz.**
- **Hagyományos befogás és szorító befogás lehetséges.**
- **Teleszkópos orsó, a zavaró megfogóelemek változatlanok maradnak.**
- **Központos, egyszerű programozás nullponti beállítás nélkül.**
- **A munkadarab hozzáférhető a befogási tartománytól függetlenül.**
- **Szimmetrikus felépítés = A munkadarab közepén és párhuzamos marad. Az anyag túlmérete szimmetrikusan oszlik el.**
- **Szerszám nélküli pofacsere a gyorszárnak köszönhetően 10 másodperc / pofapár alatt.**
- **Állandó befogóerő alacsony karbantartási igényű teleszkópos orsóval.**
- **Alap kivitelben 25H6 M10 felfogó furatokkal 200-as raszterméretű nullponti befogórendszerhez.**
- **Intergált skálagyűrű a központi helyzet finombeállításához.**
- **Befogóerő 30 kN, 45 Nm-nél, lineáris.**

Tartalom:

Hordozó a szállításhoz, kézi hajtókar, gyorsindítási útmutató.

Különleges tartozék:

Nyomatékkulcs 656050 sz. 120 méret, 6-szög rátűzőkulcs 643330 sz. 14 méret, rátétpofa 361258 – 361264 sz., szorítókörm 360750 sz. 125/160 méret, beállító és rögzítő készlet 360530 sz., befogócsap 360025 sz. 25M10 ill. 25M10/138 méret.

Kivitel: Nullponti befogórendszer

Befogási tartomány S1: 16 - 85 mm

Befogási tartomány S2: 66 - 135 mm

Hossz L: 286 mm
 Alaptest magassága c: 168,9 mm
 Szélesség B: 94 mm
 Horonyszélesség n H7: 20 mm

Műszaki leírás

Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	TeleCentric
Súly	17,5 kg
Max. szorítóerő	30 kN
Alaptest magassága c	168,9 mm
Szélesség B	94 mm
Horonyszélesség n H7	20 mm
Kulcsnyílás méret	14 mm
Befogási tartomány S1	16 - 85 mm
Maximális nyomaték	45 Nm
Magasság h	27,1 mm
Hossz L	286 mm
Befogási tartomány S2	66 - 135 mm
Sorozat	TeleCentric
Kivitel	Nullponti befogórendszer
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10/138	360025 25M10/138
Rátétpofa prizma Típus P	361264 P
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10	360025 25M10
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 22 mm	360530 22
Rátétpofa szorító Típus 70	361258 70
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 18 mm	360530 18

Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 16 mm	360530 16
Szorítóköröm készlet 2 darabos Pofaszélességhez 125/160 mm	360750 125/160
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 12 mm	360530 12
Nyomatékkulcs irányváltós racsnival Maximális nyomaték 120 Nm	656050 120
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 14 mm	360530 14
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú Hatszög 14 mm	643330 14
Rátétpofa Sima Típus 70	361260 70
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 20 mm	360530 20
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú Hatszög 14 mm	643329 14