



Tartópofa fix, Típus: 125



Rendelési adatok

Rendelés száma	361333 125
GTIN	4250364403290
Árucikk kategória	34A

Leírás

Felhasználás:

A tartópofák a 361238; 361240; 361245; 361250 sz. szorítókörök, valamint a 361160 sz. szorítóköröm befogására szolgálnak.

Önbeálló mobil pofa nem párhuzamos befogófelületek kiegyenlítéséhez. A szorítókörök a furatkiosztásokra igény szerint felcsavarozhatóak a különböző geometriák befogása érdekében.

Alkalmazható :

361290; 361302 sz. satu.

Műszaki leírás

Pofaszélesség b	189 mm
c	24 mm
c ₁	26 mm
Pofamagasság h	20 mm
Pofahossz l	104 mm
Befogási tartomány, max. hengeres	330 mm
Befogási tartomány, min. hengeres	50 mm
Befogási tartomány, max. négyszög	489 mm
Befogási tartomány, min. négyszög	25 mm

Hozzávaló színekód	Titan
Hozzávaló színekód	Titan 2
Hozzávaló színekód	LCV125G
Termék fajtája	Satupofák