



Tartópofa, önbeálló mobil, Típus: 125



Rendelési adatok

Rendelés száma	361338 125
GTIN	4250364403306
Árucikk kategória	34A

Leírás

Felhasználás:

A tartópofák a 361238; 361240; 361245; 361250 sz. szorítókörmök, valamint a 361160 sz. szorítókörmő befogására szolgálnak.

Önbeálló mobil pofa nem párhuzamos befogófelületek kiegyenlítéséhez. A szorítókörmök a furatkiosztásokra igény szerint felcsavarozhatóak a különböző geometriák befogása érdekében.

Alkalmazható :

361290; 361302 sz. satu.

Műszaki leírás

Pofaszélesség b	189 mm
c	24 mm
c ₁	53,5 mm
Pofamagasság h	20 mm
Pofahossz l	103,5 mm
Befogási tartomány, max. hengeres	330 mm
Befogási tartomány, min. hengeres	50 mm
Befogási tartomány, max. négyszög	489 mm
Befogási tartomány, min. négyszög	25 mm

Hozzávaló színekód	Titan
Hozzávaló színekód	Titan 2
Hozzávaló színekód	LCV125G
Termék fajtája	Satupofák