

Garant**Vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitel VÉKONY, Tárcsa Ø: 115mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	563277 115
GTIN	4045197967480
Árucikk kategória	51M

Leírás**Kivitel:**

Vékony kivitel gyors, gazdaságos vágáshoz, hosszú élettartam mellett.

Specifikáció:

A46R-BF.

Műszaki leírás

Alak leírása	Egyenes
Tárcsa Ø	115 mm
Tárcsaszélesség	1,6 mm
Furat Ø	22,23 mm
Specifikáció	A46R-BF
Anyagvastagsághoz	7,7 - 8 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		