



## Vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitel PREMIUM\*\*\* EXTRA VÉKONY, Tárcsa Ø: 178mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	563165 178
GTIN	9003172420424
Árucikk kategória	53T

### Leírás

#### Kivitel:

A csekély tárcsavastagság **gyors** vágást tesz lehetővé **erőlködés nélkül**, nagy időmegtakarítás mellett. **Tiszta vágási felületek, csekély sorja.**

Legújabb generációs nagyon stabil **nagy teljesítményű** vágótárcsa kényelmes vágásérzettel és rendkívül jó vágóképességgel az érdes, szabadon csiszoló oldalfelületeknek köszönhetően.

#### Specifikáció:

**A46R-BFP.**

### Műszaki leírás

Alak leírása	Egyenes
Specifikáció	A46R-BFP
Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	178 mm
Tárcsaszélesség	1,6 mm

Anyagvastagsághoz	7,7 - 8 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		