



## Vágótárcsa PREMIUM\*\*\* EXTRA VÉKONY, Tárcsa Ø: 125mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	563406 125
GTIN	9003172442884
Árucikk kategória	53T

### Leírás

**Kivitel:**

**Speciális típus színes- és könnyűfémek, mint alumínium, sárgaréz, bronz stb. vágásához.**

**Felhasználás:**

Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s<sub>v</sub> forgácsoló sebességgel.

**Specifikáció:**

**A60N-BFP.**

**Figyelem:**

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.

### Műszaki leírás

Alak leírása	Egyenes
Tárcsaszélesség	1 mm
Specifikáció	A60N-BFP
Tárcsa Ø	125 mm

Furat Ø	22,23 mm
Anyagvastagsághoz	3 - 5 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	Nemvas- és színesfémek
Anyaghoz optimalizálva	Alumínium
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Száraz	alkalmas		