



C-csavaroszorító, Befogási tartomány: 100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	861550 100
GTIN	4008158019208
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

C-Form, acélból kovácsolt, nemesített. Erős trapézmenetes és mozgatható nyomólapos orsó.

Felhasználás:

Maximális szorítóerő akár 22000 N.

Műszaki leírás

Orsóvastagság	16 mm
Befogási tartomány	100 mm
Kinyúlás	75 mm
Termék fajtája	Szorító