



## Csavarkihajtó Két vágóélel és pontozó csúccsal., Típus: 5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	082861 5
GTIN	4049002020919
Árucikk kategória	04D

### Leírás

**Kivitel:**

Szívós króm-vanádium acélból. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a megfűrt csavarba és kihajtják azt. Négyszöggel a hajtóvassal és ehhez hasonlókkal történő meghajtáshoz.

**Felhasználás:**

**Mind jobb-, mind balmenetűhöz alkalmas.**

**Alkalmazható :**

Edzett acélhoz. Mind jobb-, mind balmenetűhöz alkalmas.

**Figyelem:**

UNC és UNF menet külön ajánlatkérésre szállítható.

Előfűrészi Ø: 11,1 mm

Csavarhoz/tőcsavarhoz: M16 – M20

Alkalmazható: Edzett acél

### Műszaki leírás

Előfűrészi Ø	11,1 mm
Csavarhoz/tőcsavarhoz	M16 – M20
Típus	5
Alkalmazható	Edzett acél
Termék fajtája	Csavarkihajtó